

Garant**CDCT S40101, Typ: HB7035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Trieda položky	211

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,1 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Typ	HB7035
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Ďalšie použitie	K
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne

Lamač triesok	SF
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40101
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie