

Garant**CDCT S40104, Typ: HB7410**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Trieda položky	211

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Lamač triesok	TIS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Hlavné použitie	Ti
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7410
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40104
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie