

Garant**CDCT S40102, Typ: HB7410**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Trieda položky	21I

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	Ti
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7410
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40102
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie