

Garant**CDCT S40104, Typ: HB7125-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Trieda položky	211

Technický opis

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Typ	HB7125-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40104
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie