

Garant**CDCT S40104, Typ: HB7035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Trieda položky	211

Technický opis

Ďalšie použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Typ	HB7035
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	SF
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Hlavné použitie	P

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40104
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie