

**Garant****GPCT S50104, Typ: HB7035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Trieda položky	211

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Ďalšie použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Typ	HB7035
Lamač triesok	SF

Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GPCT S50104
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie