

**Garant****GPCT S50104, Typ: HB7410****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Trieda položky	211

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Hlavné použitie	Ti
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7410
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	TIS
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GPCT S50104
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie