

Garant**GPCT S50102, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Trieda položky	211

Technický opis

Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7125-1
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,35 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GPCT S50102
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie