

Garant**GCCT 060202, Typ: HU7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Trieda položky	211

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	AF
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,6 mm
Hlavné použitie	N
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GCCT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie