

Garant**TDAT 070101, Typ: HB7410****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Trieda položky	21I

Technický opis

Uhlový Polomer	0,1 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Hlavné použitie	Ti
Lamač triesok	TIS
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7410
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070101
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie