

Garant**TDAT 070104, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Trieda položky	21I

Technický opis

Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7125-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070104
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie