

Garant**GCCT 060202, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Trieda položky	211

Technický opis

Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7125-1
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,35 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GCCT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie