

**Garant****TDAT 070101, Typ: HB7035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Trieda položky	21I

## Technický opis

Lamač triesok	SF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Ďalšie použitie	K
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,1 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Typ	HB7035
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070101
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie