

Garant**TDAT 070101, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Trieda položky	21I

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Uhlový Polomer	0,1 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7125-1
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070101
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie