



Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 16, Menovitý upínací Ø d: 3,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309404 3,5
GTIN	2050001767707
Trieda položky	39Y

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.

S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!) a striekacími dýzami.

Ochrana proti korózii FAHRION®:

- **Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.**
- **Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Upozornenie:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	3,5 mm
Upínač	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Vonkajší Ø D	16,7 mm
Celková dĺžka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínacia klieština