

**Garant****Presný TK NC navrtávak 142°, bez povlaku, Ø DC h6: 12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	121068 12
GTIN	4045197647801
Trieda položky	11E

## Popis

**Prevedenie:****Samostredenie** vďaka **geometrii 1 reznej hrany** vedie **k najvyššej presnosti odpichu.****Použitie:****S uhlom hrotu 142°** na záber hlavných rezných hrán nasledujúceho špirálového vrtáka.**Upozornenie:**

Nastavte otáčky na skutočný Ø otvoru (nie všeobecne na vonkajší Ø vrtáka).

**Všímajte si hodnotu posuvu  $f = 0,015$  mm/ot!**

## Technický opis

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ot,
Tolerancia stopky	h6
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	12 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Tolerancia menovitého Ø	h6

Uhol špičky	142 Stupeň
Počet rezných hrán Z	1
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Navrtávač

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		