

Garant**Čelná fréza 43° Octo, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 50/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213300 50/4
GTIN	4045197702005
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Rovinná fréza 43° s možnosťou použitia až 8 rezných hrán na každej otočnej reznej platničke.

Použitie:

Výrazne pozitívna geometria umožňuje dosiahnuť veľmi kvalitné povrchy. Rovinná fréza s mäkkým rezom.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetkých **8 rezných hrán**, vymeniteľná doštička **musí byť vždy otočená v určenom smere**.

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
\varnothing rezných hrán D_c	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	OF.. 050405
maximálny vonkajší $\varnothing D_{\text{max}}$	59 mm
Počet rezných hrán Z	4
Uhol nastavenia κ	43 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia κ	43 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219808
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP