

Garant**Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965042
GTIN	4045197702166
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická otočná stolička so **synchronnou technológiou**.

Mäkká sieťovina sedadla a operadla je **pohodlná** a **priedušná**. Päťramenná hliníková základňa.

Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.

Výška operadla: 600 mm.

Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.

Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Norma:**DIN 68877****Upozornenie:**

Priedušná sieťovina je poškodená suchými zipsami. Zakryte suché zipsy.

Technický opis

Lordózová podpera	áno
Norma	DIN 68877

Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Materiál Sedadlo	sieťovina
Operadlo Výška	600 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Farba Materiál sedadla	čierna
Nosnosť	120 kg
Synchrónna mechanika	áno
Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm
Šírka sedu	470 mm
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Hĺbka sedu	450 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	áno
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	640 - 890 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	962518
Pár multifunkčných podrúčiek pre GARANT pracovnú otočnú stoličku Typ	965047