

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M43X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	220 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	42 mm
Ø závitu	43 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	36 mm
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	107,5 mm
Veľkosť závit	M43×1
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník