

Garant**Pracovná stolička, látkové polstrovanie, s kolieskami, nízka****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965060
GTIN	4045197702425
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Pohodlná otočná stolička z mäkkého **textilného čalúnenia zo sieťoviny**, pohodlná a priedušná. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny s **uvolnením krúžku**.

Päťramenná hliníková základňa.

Ø sedacej plochy 350 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Brzdené dvojité kolieska s mäkkým dezénom PU.

Norma:

DIN 68877

Upozornenie:

Priedušná sieťovina je poškodená suchými zipsami. Zakryte suché zipsy.

Technický opis

Materiál Sedadlo	sieťovina
Ø sedadla	350 mm

Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Norma	DIN 68877
Farba Materiál sedadla	čierna
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Nosnosť	120 kg
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	470 - 630 mm
Druh produktu	Stolička

Príslušenstvo

Náhradné kolieska(1 súprava = 5 kusov)	962517
--	--------