

Garant

Pracovná otočná stolička, integrálna pena, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965032
GTIN	4045197702135
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická otočná stolička so **synchronnou technológiou**.

Mäkká **pena Integral** sedadla a operadla sa ľahko čistí, je umývateľná, **robustná** a odolná voči ľahkým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickému pôsobeniu. Päťramenná hliníková základňa. Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.

Výška operadla: 600 mm.

Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.

Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Prevedenie reklamného textu:

- **Ergonomicky funkčný dizajn.**
- **Bedrová opierka.**
- **Synchronna technológia.**
- **Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.**
- **Päťramenná hliníková základňa.**

Norma:

DIN 68877

Technický opis

Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Norma	DIN 68877
Materiál Operadlo	integrálna pena
Prestavenie sklonu sedu	áno
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Nosnosť	120 kg
Materiál Sedadlo	integrálna pena
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Lordózová podpera (medzistavcové kotúče)	áno
Synchrónna mechanika	áno
Hĺbka sedu	450 mm
Operadlo Výška	600 mm
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	áno
Šírka sedu	470 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
prestavenie výšky bezúrovňové	áno
obmedzená odolnosť voči ľahkým kyselinám a zásadám	áno
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	640 - 890 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Pár multifunkčných podrúčiek pre GARANT pracovnú
otočnú stoličku Typ

965047

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

962518