

Garant**Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi, nízka****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965041
GTIN	4045197613462
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická otočná stolička so **synchronnou technológiou**.

Mäkká sieťovina sedadla a operadla je **pohodlná** a **priedušná**. Päťramenná hliníková základňa.

Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.

Výška operadla: 600 mm.

Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.

Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Prevedenie reklamného textu:

- **Ergonomicky funkčný dizajn.**
- **Bedrová opierka.**
- **Synchronna technológia.**
- **Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.**
- **Päťramenná hliníková základňa.**

Norma:

DIN 68877

Upozornenie:

Priedušná sieťovina je poškodená suchými zipsami. Zakryte suché zipsy.

Technický opis

Materiál Sedadlo	sieťovina
Základňa Prevedenie	klzák
Hĺbka sedu	450 mm
Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Synchrónna mechanika	áno
Lordózová podpera	áno
Farba Materiál sedadla	čierna
Šírka sedu	470 mm
Nosnosť	120 kg
Norma	DIN 68877
Operadlo Výška	600 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	áno
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	490 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

965047

Pár multifunkčných podrúčiek pre GARANT pracovnú
otočnú stoličku Typ

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

962518