

**Garant****Pracovná stolička, integrálna pena, s kolieskami, nízka****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965050
GTIN	4045197702197
Trieda položky	91Z

**Popis****Prevedenie:**

Pohodlná otočná stolička z **integrovanej peny**, ľahko sa ošetruje, je umývateľná, **robustná** a odolná voči ľahkým kyselinám a lúhom.

Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny s **uvolnením krúžku**.

Päťramenná hliníková základňa.

Ø sedacej plochy 350 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Brzdené dvojité kolieska s mäkkým dezénom PU.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Materiál Sedadlo	integrálna pena
Farba Materiál sedadla	čierna

Ø sedadla	350 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Materiál sedadla odolný voči ľahkým kyselinám a zásadám	áno
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Nosnosť	120 kg
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Ø základne	690 mm
Norma	DIN 68877
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	470 - 630 mm
Druh produktu	Stolička