

Garant**Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s kolieskami, nízka****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965040
GTIN	4045197702142
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická otočná stolička so **synchronnou technológiou**.

Mäkká sieťovina sedadla a operadla je **pohodlná** a **priedušná**. Päťramenná hliníková základňa.

Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.

Výška operadla: 600 mm.

Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.

Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Brzdené dvojité kolieska s mäkkým dezénom PU.

Prevedenie reklamného textu:

- **Ergonomicky funkčný dizajn.**
- **Bedrová opierka.**
- **Synchronna technológia.**
- **Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.**
- **Päťramenná hliníková základňa.**
- **Sedadlo a operadlo z mäkkej sieťoviny.**
- **Pohodlná a priedušná.**

Norma:

DIN 68877**Upozornenie:**

Priedušná sieťovina je poškodená suchými zipsami. Zakryte suché zipsy.

Technický opis

Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Farba Materiál sedadla	čierna
Materiál Sedadlo	sieťovina
Synchrónna mechanika	áno
Lordózová podpera	áno
Nosnosť	120 kg
Operadlo Výška	600 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Norma	DIN 68877
Šírka sedu	470 mm
Hĺbka sedu	450 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	áno
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	480 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Pár multifunkčných podrúčiek pre GARANT pracovnú
otočnú stoličku Typ

965047

Náhradné kolieska(1 súprava = 5 kusov)

962517