

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 125/10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Trieda položky	210

Popis

Popis:

Výkonná a mäkká fréza s vysokým posuvom.

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Môže sa použiť aj na čiastočné šlichtovanie.

Úspornosť vďaka vymeniteľnej doštičke s 5 čepelami.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,2 mm
Počet rezných hrán Z	10
Séria	Hi5
vhodná otočná rezná platnička	POMX 10T5..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₃	105,85 mm

Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
\varnothing rezných hrán D_c	125 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	40 mm
Uhol nastavenia α	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7