

**Garant****Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213110 100/8  |
| GTIN             | 4062406058463 |
| Trieda položky   | 210           |

## Popis

### Popis:

Výkonná a mäkká fréza s vysokým posuvom.  
Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.  
Môže sa použiť aj na čiastočné šlichtovanie.  
Úspornosť vďaka vymeniteľnej doštičke s 5 čepelami.

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický opis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Počet rezných hrán Z                      | 8                     |
| vhodná otočná rezná platnička             | POMX 10T5..           |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$          | 2,2 mm                |
| Ø D <sub>3</sub>                          | 80,78 mm              |
| Ø rezných hrán D <sub>c</sub>             | 100 mm                |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ø polohovacieho otvoru          | 32 mm       |
| Séria                           | Hi5         |
| Celková dĺžka L <sub>celk</sub> | 50 mm       |
| Uhol nastavenia k               | 90 Stupeň   |
| Prevedenie stopky               | s otvorom   |
| Členenie bitov                  | nerovnaké   |
| Vnútorne chladenie              | áno         |
| Výmena nástrojov                | PowerCard   |
| Druh produktu                   | Čelná fréza |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7 | 211750 5,7  |