



## Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 11 mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080287 11
GTIN	7391390044778
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

**Oceľové spojky** na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojкам mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

**Bezpečnostná spojka eSafe** je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou. Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar.

#### Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

#### Upozornenie:

**Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.**

### Technický opis

Hodnota prietoku	2250 l/min
Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka)	11 mm
Materiál	oceľová spojka

Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Druh produktu	Spojka