




Bezpečnostná spojka Stream-Line, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 11 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080297 11
GTIN	7391390285331
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Ocelové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou. Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar.

Hadicový adaptér Stream-Line s jednoduchým a efektívnym stlačením hadice pomocou závitovej matice bez hadicovej spony.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Upozornenie:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Technický opis

Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka)	11 mm
---	-------

Druh produktu

Spojka