

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	GM
Typ	HB7210-1
Hlavné použitie	K
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie