


Garant**SNMA 120412, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251228 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059071 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Hlavné použitie | K |
| Rezný materiál | HM |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Hĺbka rezu a_p | 0,4 - 6,5 mm |
| Uhlový Polomer | 1,2 mm |
| Typ | HB7210-1 |
| Posuv f | 0,3 - 0,7 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 450 m/min |
| Povrchová úprava | TiCN |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMA 120412 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 8 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |