

**Garant****TNMA 160408, Typ: HB7210-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Hlavné použitie	K
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,3 - 0,7 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB7210-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie