

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Lamač triesok	GM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Typ	HB7210-1
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie