

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Lamač triesok	GG
Typ	HB7210-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hlavné použitie	K
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Posuv f	0,3 - 0,8 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie