


Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	K
Typ	HB7210-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	GM
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie