


Garant**CC.T 120408, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	K
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Lamač triesok	GM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7210-1
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie