

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7210-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	K
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Lamač triesok	GM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7210-1
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie