

**PU tkaná hadica, modrá, Dĺžka 25 m, Vnútorňý Ø hadice (menovitá šírka): 11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080221 11
GTIN	7391390094667
Trieda položky	08A

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica. Vynikajúca odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a nevodným roztokom. Prevádzkový tlak 16 bar.

Hadica so zosilnením pomocou polyesterových vlákien. Rozsah teploty –15 °C až 60 °C.

**Technický opis**

Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Dĺžka hadice	25 m
Materiál	PU tkanivová hadica
Vnútorňý Ø hadice (menovitá šírka)	11 mm
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	modrá
Atribút Názov produktu	Dĺžka 25 m
Druh produktu	Hadica

---

## Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Stream-Line Vnútorný Ø prípojky  
hadice (menovitá šírka) 11

---

080297 11