

**Garant****Otočná doštička na odhrotovanie, HB7525, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Trieda položky	21Y

**Technický opis**

Posuv f	0,005 - 0,03 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB7525
$t_{\min}$	0,25 mm
$t_{\max}$	1,75 mm
Počet rezných hrán Z	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na gravírovanie a odhľovanie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
--	-------	-------	---------

Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	M
GG(G)	vhodný	60	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		