

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260611 12/06  |
| GTIN             | 4062406059316 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| vhodná otočná rezná platnička                  | RC.T 0602                       |
| Veľkosť stopky                                 | 12 mm                           |
| Veľkosť doštičiek                              | 6 mm                            |
| Držiak ISO-kód                                 | SRDCN 1212F06                   |
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak | 12,4 mm                         |
| Celková dĺžka L neutrálny držiak               | 80 mm                           |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky      | 269028 15                       |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak  | 9 mm                            |
| Norma  | Výrobná norma                   |
| Druh použitia                                  | neutrálna                       |
| Vnútorne chladenie                             | nie                             |
| Uhol nastavenia k                              | 30 Stupeň                       |
| Použitie                                       | Čelné sústruženie               |
| Použitie                                       | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu                                  | Sústružnícky držiak             |

---

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8                                    | 674248 TX8 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 15   | 269028 15  |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |