

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA025P
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Lamač triesok	WP
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie