

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	CA025P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	WP
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie