

**CNMG 120412, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	CA025P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Lamač triesok	PS
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie