

**CNMG 120408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PH
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Typ	CA025P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie