

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	SRGCR/L 1212F06
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	13,6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Veľkosť stopky	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.T 0602
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500