

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 1616H06
Dĺžka hlavy L ₁	13,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.T 0602
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Séria	QuickTurn
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500