

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/06mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.T 0602
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Dĺžka hlavy L ₁	15,3 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 2525M06
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500