

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	14,7 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 29
Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 2020K08
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.T 0803
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

