

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SRGCR/L 2020K08
Dĺžka hlavy L ₁	14,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 29
Celková dĺžka L	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.T 0803
Veľkosť doštičiek	8 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Séria	QuickTurn
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

