

**CNMM 120412, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	PX
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie