


**CNMM 160612, Typ: CA025P**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	CA025P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PX
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie